

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50024127

TK 82.2

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

| | |
|---|---|
| Bouwworm | rond |
| Tripelrastermaat | 4 mm |
| Montagemaat dikte | 8,5 mm |
| Montagemaat diameter | 82 mm |
| Reflectievlak diameter | 79 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Nettogewicht | 30 g |
| Type bevestiging | De achterzijde kan worden beplakt Doorgaande bevestiging |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |

Omgevingsgegevens

| | |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
|------------------------------|---------------|

Certificeringen

| | |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

