

Technisch gegevensblad Basisstation

Art.-nr.: 50115738

Access Point f. IT

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Basisstation
Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele 2D-codelezer serie IT 1981i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	4,75 ... 5,25 V, DC
------------------------	---------------------

Interface

Type	RS 232 USB
------	---------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Bluetooth-reikwijdte	Klasse 2
Bluetooth-versie	2.1

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening
---------	--

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Aansluiting 2

Functie	Configuratie-interface Data-interface
---------	--

Type aansluiting	Bluetooth
------------------	-----------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	71 mm x 28 mm x 110 mm
Behuizing kunststof	UL 94-V0
Nettogewicht	67 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 60 °C

Certificeringen

Goedkeuringen	c UL US
---------------	---------

Classificatie

Douanetariefnummer	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening
Type aansluiting	RJ41

Pin Pintoewijzing

1	Afscherming
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Aansluiting 2


Functie	Configuratie-interface Data-interface
Type aansluiting	Bluetooth

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	blauw, knipperend	Verbindingsopbouw
	blauw, permanent aan	Bedrijfsgeredheid
	Blauw, 1x knipperend	Datatransmissie actief

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitmodule

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modulaire aansluitmodule	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65

Aansluittechniek - verbindingkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50113397	KB JST-HS-300	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232 Aansluiting 1: JST ZHR Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, male, 9 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 300 mm Materiaal mantel: PUR

Aansluittechniek - Y-verdeelkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50114517	KB 232-1 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, TTL Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, female, 2 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.