


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
------------	----------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Normstekker
Ronde stekker, LED	Nee
Aantal polen	4 -polig
Uitvoering	gebogen
Type	female

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	4 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	4,7 mm
Kabellengte	12.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	5 ... 40 °C
------------------------------	-------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Normstekker
Ronde stekker, LED	Nee
Aantal polen	4 -polig
Uitvoering	gebogen
Type	female

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Bedradingsschema's

