

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548951

CB-M12-Y1A

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                |
| Kavrama cismi rengi   | siyah              |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Tasarım               | açılı              |

## Bağlantı 2

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | dişi               |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                |
| Kavrama cismi rengi   | siyah              |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Tasarım               | eksenel            |

## Bağlantı 3

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | dişi               |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Tasarım               | eksenel            |
| Kavrama cismi rengi   | siyah              |
| köprülenmiş           | Pin 1 <-> pin 4    |

## Kablo özellikleri

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| İletken sayısı          | 5 Adet               |
| İletken enine kesiti    | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| AWG                     | 22                   |
| Renk kılıf              | siyah                |
| Korumalı                | Evet                 |
| Silikonsuz              | Evet                 |
| Kablo tasarımı          | Distribütör kablosu  |
| Kablo çapı (dış)        | 6 mm                 |
| Kablo uzunluğu          | 10.750 mm            |
| Zincir 1 kablo uzunluğu | 750 mm               |
| Zincir 2 kablo uzunluğu | 10.000 mm            |
| Malzeme kılıf           | PUR                  |
| İletken izolasyonu      | PP                   |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır                |

## Mekanik bilgiler

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anahtar genişliği | 13 mm |
|-------------------|-------|

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|                  |            |
|------------------|------------|
| Koruma sınıfı    | IP 67      |
| Sertifikasyonlar | c UL<br>UL |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4          | 27279201 |
| eCl@ss 8.0            | 27279218 |
| eCl@ss 9.0            | 27060311 |
| eCl@ss 10.0           | 27060311 |
| eCl@ss 11.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                |
| Kavrama cismi rengi   | siyah              |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Tasarım               | açılı              |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 2


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12               |
| Tip                   | dişi              |
| Malzeme kavrama cismi | PUR               |
| Kavrama cismi rengi   | siyah             |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu         |
| Kodlama               | A kodlu           |
| Tasarım               | eksenel           |

## Bağlantı 3

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12               |
| Tip                   | dişi              |
| Malzeme kavrama cismi | PUR               |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu         |
| Kodlama               | A kodlu           |
| Tasarım               | eksenel           |
| Kavrama cismi rengi   | siyah             |
| köprülenmiş           | Pin 1 <-> pin 4   |

## Devre şeması

## Bağlantı şeması



- a Konektör, M12      d Blendaj  
b Soket, M12        e T parça  
c Soket, M12

## Aksesuarlar

### Genel

|  | Ürün no. | Adı           | Ürün | Tanım   |
|--|----------|---------------|------|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Alet | Tür: Tork anahtarı<br>Anahtar genişliği: 13 mm<br>Tork: 0,6 N·m<br>Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik<br>Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C |

#### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.