

## Technisch gegevensblad

### Barcodeband

Art.-nr.: 50104803

BCB G30 H47 L120

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

<b>Geslacht voor</b>	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8
	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8
	Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i

### Mechanische gegevens

<b>Afmeting (h x l)</b>	47 mm x 120.000 mm
<b>Rastermaat</b>	30 mm
<b>Mechanische eigenschappen</b>	bepikt chemicaliënbestendig
	krasvast
	UV-bestendig
	veegvast
	vochtbestendigheid
<b>Lijm</b>	Acrylaatlijm
<b>Lijmdikte</b>	0,1 mm
<b>Productieproces</b>	Fotoset
<b>Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)</b>	Dieselolie
	Heptaan
	Testbenzine
<b>Uitharding</b>	72 h
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Polyester, mat

### Omgevingsgegevens

<b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>	-40 ... 120 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	0 ... 45 °C
<b>Aanbevolen verwerkingstemperatuur</b>	10 ... 25 °C
<b>Bestendigheid</b>	UV-licht
	Vochtigheid
	Zoutspoeinevel (150 h/5 %)
<b>Aard van de ondergrond</b>	droog
	glad
	schoon
	vetvrij

### Classificatie

<b>Douanetariefnummer</b>	39269097
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280190
<b>ECLASS 8.0</b>	27280190
<b>ECLASS 9.0</b>	27280192
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280192
<b>ECLASS 13.0</b>	27280192
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

### BCB Barcodeband

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: Barcodeband
<b>AAA</b>	<b>Grid / rastermaat</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Bandhoogte / speciale hoogte</b> H25: Hoogte 25 mm H47: Hoogte 47 mm SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Bandlengte / speciale lengte</b> Lxxx: Bandlengte in mm SL: Speciale lengte

**Artikelsleutel****BCB****Barcodeband****DDDD****Opties**

TWIN: Twee identiek gedrukte banden  
MVS: Measurement Value Switch (kleur rood)  
MV0: Measurement Value Zero (kleur geel)  
MK: Merklabe  
RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern)  
RK: Repair Kit (reparatieband)

**E****Klantspecifiek uitvoering**

A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood  
B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood  
C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood  
D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood  
E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood  
F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood  
G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood

**Opmerking**

↪ Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).