

## Technisch gegevensblad Transponder

Art.-nr.: 50114961

TFM 05 1910.219

### Inhoud

- Technische gegevens
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	TFM
Geschikt voor	RFM
Chip	I-CodeSLI
Werkfrequentie	13,56 MHz

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Geheugengrootte	128 B
Geheugenblok	32 St.
Geheugentype	EEPROM

### Certificeringen

Geldige norm	ISO 15693
--------------	-----------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	Schijf
Dikte	1 mm
Buitendiameter	50 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PVC
Nettogewicht	4 g

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 75 °C

### Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996

## Toebehoren

### Bevestigingstechniek - overige

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50107103	Spacer 50 HT	Afstandhouder	Bouwworm behuizing: Holle cilinder Diameter uitwendig: 50 mm Diameter inwendig: 5 mm Materiaal behuizing: Kunststof, PA 66

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.