

技术数据表

安装设备

配件编号: 50144734

BT 706M-APSET

内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

系列	BT 7xx
包含	调试接地套件 连接电缆
适合	轮廓测量系统 CMS 700i

### 连接

连接数量	1 光束
<b>连接1</b>	
功能	供电电源 空气流控制 ( 针 4 = SWIN 1 ) 转速信号 ( 针 5 = SWOUT 1 )
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

### 机械数据

标准名称, 金属安装设备	钢制, 镀锌
安装设备设计	带有横流风机的自由吹气装置
系统紧固类型	带有钻孔 M8 的安装臂
设备紧固类型	预装安装臂
作用长度	800 mm
安装设备材料	钢

### 分类

税率编号	73182900
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701

## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源 空气流控制 ( 针 4 = SWIN 1 ) 转速信号 ( 针 5 = SWOUT 1 )
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	+24V	红色
2	n.c.	-
3	GNDIN	蓝色
4	SWIN 1	黄色
5	SWOUT 1	白色

