

## Teknik veri sayfası

### Montaj ünitesi

Ürün no.: 50144734

BT 706M-APSET

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	BT 7xx
İçeriği	Bağlantı kablosu İşletime alma için topraklama seti
Bunlar için uygundur:	Kontur ölçüm sistemi CMS 700i

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
<b>Bağlantı 1</b>	
İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Çapraz akış fanı üfleme tertibatı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Delikli montaj kolları M8
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Montaj kolları ile önceden monte edilmiş
Etki mesafesi	800 mm
Malzeme montaj ünitesi	Çelik

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73182900
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	Kırmızı
2	n.c.	-
3	GNDIN	Mavi
4	SWIN 1	Sarı
5	SWOUT 1	beyaz

