

## 기술 데이터 시트

### 고정 부품

품목 번호: 50144751

BT 708M-APSET

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	BT 7xx
포함됨	시운전용 접지 세트 중간 케이블
적합한 적용 대상:	CMS 700i 윤곽 측정 시스템

## 연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

## 기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
고정 부품 모델	크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치
고정 방식, 시스템 측	M8 보어 홀이 있는 마운팅 암
고정 방식, 장치 측	마운팅 암이 사전 설치됨
작용 길이	800 mm
고정 부품 재료	강철

## 분류

HS 번호	73182900
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701

## 전기 연결

## 연결 1

기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정	와이어 색상
1	+24V	적색
2	n.c.	-
3	GNDIN	청색
4	SWIN 1	황색
5	SWOUT 1	흰색

