

Folha de dados técnicos

Suporte de fixação

N.º do art.: 50144734

BT 706M-APSET

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Série	BT 7xx
Inclui	Cabo de ligação Conjunto de aterramento para o comissionamento
Adequado para	Sistema de medição de contornos CMS 700i

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
Conexão 1	
Função	Alimentação de tensão Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1) Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	5 fios
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
Versão do suporte de fixação	Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo cruzado
Tipo de fixação, lado da instalação	Braços de montagem com orifício M8
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Pré-montado com braços de montagem
Comprimento efetivo	800 mm
Material do suporte de fixação	Aço

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701

Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1) Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	5 fios
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	+24 V	Vermelho
2	n.c.	-
3	GNDIN	Azul
4	SWIN 1	Amarelo
5	SWOUT 1	Branco

