

技術データシート

フィルム

製品番号: 50137875

OTB 40-WH250

目次

- 仕様書

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	光学ライトレーザ OGS 600
-------	------------------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 0.5 mm x 25,000 mm
機械的性質	すくに通過可
	清掃が容易
	耐久性のある
	非摩耗
色	白
素材	PVC
接着剤	アクリル接着剤
接着力	10 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 55 °C
加工温度	15 ... 25 °C
下面の状態	クリーン
	ドライ
	油汚れなし
	滑らかな

分類

ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015