

## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50120463

KB 301-3000-MA200

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor interface	RS 232
-------------------------	--------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig 6 -polig

### Kabeleigenschappen

Aantal aders	16 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	8,1 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig 6 -polig

## Toebehoren

### Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50117011	KB USB A - USB miniB	Onderhoudskabel	Geschikt voor interface: USB Aansluiting 1: USB Aansluiting 2: USB Afgeschermd: Ja Kabellengte: 1.500 mm Materiaal mantel: PVC

## Toebehoren

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.