

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50113396

KB DSub-9P-3000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface	RS 232

Aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	8 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	6 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Pin Pintoewijzing

Pin	Pintoewijzing
1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Pin Pintoewijzing

1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

