

Technisch gegevensblad

Verbindingskabel

Art.-nr.: 50128804

KB 307-10000 FLEX

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BPS 307i
Geschikt voor interface	SSI

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	10 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	8,5 mm
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Ja
Verplaatsingssnelheid	max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s ²

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Aderkleuren

grijs	FE
wit	GNDIN
bruin	VIN
violet	SWIO 1
zwart	SWIO 2
blauw	CLK-
groen	DATA-
Rood	CLK+
Geel	DATA+
roze	n.c.

Adertoewijzing