


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50111227

KB M12A-8P-USB-3000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
Geschikt voor interface	USB

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Bedrijfsspanning	30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2	
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 standard-A

Kabeleigenschappen	
Aantal aders	4 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 standard-A