

Technisch gegevensblad

Testinstrument

Art.-nr.: 50122380

TI 3

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Binair schakelende sensoren
---------------	-----------------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	DC
---------------------------------	----

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
------------------	------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	55 mm x 35 mm x 110 mm
----------------------	------------------------

Materiaal behuizing	Kunststof
---------------------	-----------

Nettogewicht	192 g
--------------	-------

Kleur behuizing	grijs
-----------------	-------

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Zoemer

Bedieningselementen	Schuifschakelaar
---------------------	------------------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	5 ... 40 °C
------------------------------	-------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85389099
--------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279211
--------------	----------

ECLASS 8.0	19200502
------------	----------

ECLASS 9.0	19200502
------------	----------

ECLASS 10.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 11.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 12.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 13.0	19200504
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001418
----------	----------


ETIM 6.0	EC001418
----------	----------

ETIM 7.0	EC001418
----------	----------

ETIM 8.0	EC001418
----------	----------

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



- A Schuifschakelaar PNP / NPN selecteerbaar
- B Schuifschakelaar PNP / NPN selecteerbaar
- C On / Off
- I 18 V DC
- E DC-stekkerplug voor laadadapter
- F Veerkrachtaansluiting 0 V
- G Veerkrachtaansluiting ingang A
- H Veerkrachtaansluiting ingang B
- 1/2 LED-indicatie
- 3 Power LED

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Veerkrachtklem
Aantal polen	4 -polig


Aansluiting 2

Functie	DC-stekkerplug voor laadadapter
Type aansluiting	Jack stopcontact

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	rood, permanent aan	Schakeluitgang/schakeltoestand
2	rood, permanent aan	Schakeluitgang/schakeltoestand
3	rood, permanent aan	Bedrijfsgereedheid
	groen, permanent aan	Laadproces beëindigd

Toebehoren**Voedingsadapters**

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50123531	NT TI 3	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 24 V DC, 750 mA Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Opmerking

↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.