

Technisch gegevensblad

Set reflector

Art.-nr.: 50125455

TKS 40x60.A

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	10 st.
-------	--------

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	2,3 mm
Montagemaat breedte	40,4 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	7,2 mm
Reflectievlak hoogte	55,8 mm
Reflectievlak breedte	36,8 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaal aanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Type bevestiging	kleefbaar schroefbaar

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467