

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	HS 66x8
Adapté pour interface	USB

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

#### Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

#### Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Diamètre (extérieur) du câble	5,5 mm
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	TPU
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

#### Broche Affectation des broches

1	ID câble
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



### Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

#### Broche Affectation des broches

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

