

Scheda tecnica dati

Cassetta di derivazione

Cod. art.: 50130994
MD 7XXP-11-82IO5-FK



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati elettrici

Ingressi

Elemento di commutazione PNP

Dati di potenza

Corrente totale $\leq 2 \times 8 \text{ A}$

Dati di ingresso logica

Tensione nominale di ingresso U_N 24 V CC

Collegamento

Collegamento master

Tipo di collegamento Morsetto

Funzione Collegamento al comando

Numero di poli 21 poli

Materiale della calotta Polibutilene (PBT)

Collegamenti cassetta di derivazione

Numero di collegamenti 8 pezzo(i)

Grandezza della filettatura M12

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Tipo female

Materiale Plastica

Materiale della guarnizione O-ring TPU

Materiale dei contatti Dorato

Corrente di funzionamento per contatto 4 A

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica

Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 15 mm x 150 mm

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Peso netto 210 g

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

IP 65

Omologazioni c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ECLASS 15.0 27440108

ECLASS 16.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC003558


ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico


Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	21 poli


Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
9	Slot 1 /contatto 2
10	Slot 2 /contatto 2
11	Slot 3 /contatto 2
12	Slot 4 /contatto 2
13	Slot 5 /contatto 2
14	Slot 6 /contatto 2
16	Slot 8 /contatto 2
1	Slot 1 /contatto 4
2	Slot 2 /contatto 4
3	Slot 3 /contatto 4
4	Slot 4 /contatto 4
+1	Slot 1-8 / contatto 1
+2	Slot 1-8 / contatto 1
-1	Slot 1-8 / contatto 3
-2	Slot 1-8 / contatto 3
PE	Slot 1-8 / contatto 5
5	Slot 5 /contatto 4
6	Slot 6 /contatto 4
7	Slot 7 /contatto 4
8	Slot 8 /contatto 4
15	Slot 7 /contatto 2

Pin	Assegnazione dei pin
1	+
2	NC(2)
3	-
4	NO(2)
5	PE



Schemi elettrici



- a Interfaccia di collegamento
- b Connettore femmina
- c Alloggiamento di base

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Tensione di esercizio presente
2	Giallo, luce permanente	Segnale 1
3	Bianco, luce permanente	Segnale 2

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134480	CAP M12K-Set	Cappuccio di collegamento	Tipo: Cappuccio di chiusura per slot liberi Grandezza della filettatura: M12 Materiale: Plastica

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.