

Fiche technique

Câble de raccordement

Art. n°: 50154369

KB 4AC1 050

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique

Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface	RS 232

Données électriques

Données de puissance	
Tension de fonctionnement	30 V CA/CC

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	4 pôles
Connecteur rond, LED	Non
Connexion 2	
Type de connexion	Extrémité libre
Propriétés du câble	
Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Non
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble	3,95 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Oui

Données mécaniques

Poids net	99 g
Flexions répétées	5.000.000 pièce(s)


Commande et affichage

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	4 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------