

Folha de dados técnicos

Folha

N.º do art.: 50137873

OTB 40-GN250

Conteúdo

- Dados técnicos

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Rastreamento ótico OGS 600
---------------	----------------------------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Caraterísticas mecânicas	Fácil de limpar
	Imediatamente pronto para operar
	Resistente
	Sem desgaste
Cor	Verde
Material	PVC
Adesivo	Adesivo de acrílato
Resistência de aderência	1 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 55 °C
Temperatura de processamento	15 ... 25 °C
Natureza da base	Limpo
	Liso
	Seco
	Sem graxa

Classificação

eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015