

## Fiche technique

### Film

Art. n°: 50137873

OTB 40-GN250

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	Guidage sur piste optique OGS 600
-------------	-----------------------------------

### Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Propriétés mécaniques	Facile à nettoyer
	Immédiatement prêt à l'emploi
	Inusable
	Résistant
Couleur	Vert
Matériau	PVC
Colle	Colle acrylate
Puissance adhésive	1 mm

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 55 °C
Température de traitement	15 ... 25 °C
Nature du sol	Lisse
	Propre
	Sans gras
	Sec

### Classification

eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015