

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50114523

KB USB-2 IT190x

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface	USB

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non
Connexion 2	
Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 1.1 Standard-A
Propriétés du câble	
Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 1.1 Standard-A

Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches
1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

Leuze

