Fiche technique
Miroir de renvoi
Art. n°: 529602
UM60-225

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	UM
Type de colonnes et miroirs	Miroir de renvoi à l'arrière

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	25 mm x 68 mm x 295 mm
Poids net	700 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021
Type de fixation	Montage en rainure
	Support tournant
Adapté pour capteur	Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Hauteur du champ de protection jusqu'à	225 mm
Longueur des miroirs	285 mm

Classification

Numéro de tarif douanier	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

Miroir



L Longueur = 295 mm
SL Longueur du miroir = 285 mm

Distances de montage



A 500 mm max.

Encombrement

Montage avec équerre standard BT-UM60



A Latéral
B Arrière
C Inclinaison réglable (0 - 90°)

Encombrement

Montage avec support pivotant BT-SSD



A Arrière
B Sur le côté sous un angle de 45°