

기술 데이터 시트

설치 시스템

품목 번호: 50117251

BTU 300M-D14

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	2개 볼트 M4 x 20
	2개 볼트 M4 x 25
	4개 평와셔
적합한 제품 그룹	광학 거리 센서
	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	ODSL 9
	시리즈 10 센서
	시리즈 25C 센서
	시리즈 46B 센서
	시리즈 46C 센서
	시리즈 8 센서

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
	알루미늄
순중량	59 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	금속판 마운팅
	원형 로드 14mm용
고정 방식, 장치 측	M4 나사에 적합
	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식
	조정 가능
	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

