

## Scheda tecnica dati

### Parte di collegamento

Cod. art.: 50148811

MK 3048

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|            |           |
|------------|-----------|
| Idoneo per | BPS 3048i |
|------------|-----------|

### Interfaccia

|      |          |
|------|----------|
| Tipo | PROFINET |
|------|----------|

### Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

#### Collegamento 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Funzione             | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto          |
| Numero di poli       | 5 poli            |

#### Collegamento 2

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Funzione             | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Morsetto      |
| Numero di poli       | 5 poli        |

#### Collegamento 3

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Funzione             | BUS OUT  |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli       | 5 poli   |

#### Collegamento 4

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tipo di collegamento | USB |
|----------------------|-----|

### Dati meccanici

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Forma costruttiva            | Cubica                    |
| Dimensioni (P x H x L)       | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo                   |
|                              | Plastica                  |
| Alloggiamento in metallo     | Alluminio pressofuso      |
| Peso netto                   | 186 g                     |
| Colore dell'alloggiamento    | Rosso                     |

### Comando e visualizzazione



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di visualizzazione | LED        |
| Numero di LED           | 2 pezzo(i) |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280191 |
| ECLASS 12.0              | 27280191 |
| ECLASS 13.0              | 27280191 |
| ECLASS 14.0              | 27280191 |
| ECLASS 15.0              | 27280191 |
| ECLASS 16.0              | 27280191 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Funzione             | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto          |
| Pressacavo           | M16               |
| Numero di poli       | 5 poli            |

## Collegamento elettrico

| Morsetto | Assegnazione |
|----------|--------------|
| 1        | SWIO 2       |
| 2        | SWIO 1       |
| 3        | VIN          |
| 4        | GNDIN        |
| 5        | FE           |

### Collegamento 2

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Funzione             | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Morsetto      |
| Pressacavo           | M16           |
| Numero di poli       | 5 poli        |

| Morsetto | Assegnazione |
|----------|--------------|
| 1        | TD0+         |
| 2        | TD0-         |
| 3        | RD0+         |
| 4        | RD0-         |
| 5        | n.c.         |

### Collegamento 3

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Funzione             | BUS OUT  |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Pressacavo           | M16      |
| Numero di poli       | 5 poli   |

| Morsetto | Assegnazione |
|----------|--------------|
| 1        | TD1+         |
| 2        | TD1-         |
| 3        | RD1+         |
| 4        | RD1-         |
| 5        | n.c.         |

### Collegamento 4

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tipo di collegamento | USB            |
| Tipo di connettore   | USB 2.0 Mini-B |

## Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato                 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Verde, costantemente acceso | Ethernet                    |
|     | Giallo, lampeggiante        | Trasmissione di dati attiva |
| 2   | Verde, costantemente acceso | Ethernet                    |
|     | Giallo, lampeggiante        | Trasmissione di dati attiva |