

Teknik veri sayfası

Montaj braketi

Ürün no.: 50135263

AC MA200-KB

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	2 adet bükme korumalı kablo rakoru 2 adet vida M6 x 10
Ürün grubu için uygun	Bağlantı üniteleri
Bunlar için uygundur:	Modüler bağlantı üniteleri MA 2xxi

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	160 mm x 90 mm x 25 mm
Metal gövde	Alüminyum
Gövde rengi	gümüş
Montaj ünitesinin uygulanması	Kablo girişi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	180° katlanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal Plastik
Titreşim sönmüleme	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84735080
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

