

## Fiche technique

## Réflecteur

Art. n°: 50111375

TK 82.AF

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Modèle spécial

Modèle spécial	Revêtement antibuée
----------------	---------------------

### Données mécaniques

Forme	Rond
Dépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	4 mm
Cote de montage, épaisseur	8,5 mm
Cote de montage, diamètre	82 mm
Surface réfléchissante, diamètre	79 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Revêtement	Antibuée
Poids net	31 g
Type de fixation	Fixation traversante Il est possible de coller quelque chose à l'arrière

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551