

## 기술 데이터 시트

### 플러그

품목 번호: 50144523

D S-M12-5W-M

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	60V DC
정격 동작전류	4,000 mA

## 연결

연결	1 개수
차폐됨	예

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

케이블 특성	
연결부 단면	0.14 ~ 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	26 ~ 18

## 기술 데이터

키 높이	18 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이 캐스팅이 화학적으로 니켈 도금됨
최대 케이블 아웃렛	6 ... 8 mm

# 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

## 핀      핀 지정

1	V+
2	신호1
3	V-
4	신호2
5	FE

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 85 °C
오염 정도	3, EN 60947-1

## 인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

