

Scheda tecnica dati

Parte di collegamento

Cod. art.: 50148808
MS 3007

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per BPS 3007i

Interfaccia

Tipo SSI

Collegamento

Numero di collegamenti 3 pezzo(i)

Collegamento 1

Funzione PWR / SW IN / OUT

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale Metallo

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Collegamento 2

Tipo di collegamento USB

Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B

Collegamento 3

Funzione HOST / BUS IN

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale Metallo

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica B

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica

Dimensioni (P x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Materiale dell'alloggiamento Metallo

Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso

Peso netto 70 g

Colore dell'alloggiamento Rosso

Classificazione

Voce tariffaria doganale 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ECLASS 16.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015


ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Pin Assegnazione dei pin

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B

Collegamento elettrico

Collegamento 3

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B

Pin	Assegnazione dei pin
1	DATA+
2	DATA-
3	CLK+
4	CLK-
5	FE