

Teknik veri sayfası

Set montaj braketi

Ürün no.: 424417

BT-2P40

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	Kısaç braket BT-P40, 2 ad.
Ürün grubu için uygun	Emniyet ışık bariyerleri Emniyet ışık perdeleri Ölçüm yapan ışık perdeleri
Bunlar için uygundur:	Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 Işık perdeleri CML700i

Mekanik bilgiler

Delik 1, çap	M6
Delik 2, çap	M6
Net ağırlık	255 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Sıkma yuvası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Somun montajı
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Somun montajı
Montaj ünitesi türü	kelepçelenebilir UDC-S2, DC-S2 cihaz kolonlarında montaj için uygun
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

