

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50128318

KB 301-10000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 300i
	BCL 301i
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Soket çubuğu
Kutup sayısı	32 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
Kutup sayısı	10 kutuplu
	6 kutuplu

Kablo özellikleri

İletken sayısı	16 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	8,5 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	816 g
-------------	-------

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Soket çubuğu
Kutup sayısı	32 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
Kutup sayısı	10 kutuplu
	6 kutuplu