

Technisch gegevensblad

Signaalzuil

Art.-nr.: 50138251

A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
Type signaalgeving	optisch en akoestisch

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	160 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Opmerkingen	Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	1.500 mm
Aantal aders	6 -draads

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Aansluiting 3

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek
Aantal polen	6 -polig

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 347 mm
Materiaal behuizing	Kunststof Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Behuizing kunststof	PC-ABS
Nettogewicht	611 g
Kleur behuizing	grijs zwart
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	4 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek	360°
Volgorde van de modules (oplopend)	groen, oranje, rood, single sound buzzer

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad
Goedkeuringen	CE CSA

Akoestische gegevens


Toonsoort	Ononderbroken toon
Geluidsdruk	105 dB
Aantal tonen	1 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	1.500 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	6 -draads
Aderdoorsnede	0,34 mm ²

Elektrische aansluiting

Aderkleuren

Adertoewijzing

zwart	GND
Rood	VCC / lichtkleur: rood
groen	VCC / lichtkleur: groen
oranje	VCC / lichtkleur: geel/oranje
wit	VCC / lichtkleur: wit / buzzer
blauw	VCC / lichtkleur: blauw

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Aansluiting 3

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek
Aantal polen	6 -polig

Klem

Toewijzing

B	blauw
G	groen
A	oranje/geel
R	Rood
0 V	GND
W	wit/buzzer

Opmerkingen



Gebuiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Toebehoren

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.