

技术数据表

连接器

配件编号: 50134931

MK 338

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	BCL 338i
	BPS 338i
适合接口	EtherCAT

连接

连接数量	4 光束
连接1	
功能	PWR/SW输入/输出
类型	端子
连接2	
功能	维护接口
类型	端子
连接3	
功能	主机/总线输入
	总线输出
类型	端子
连接4	
功能	总线输出
	维护接口
类型	USB

机械参数

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
外壳材料	塑料
	金属
净重	186 g
外壳颜色	红色

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 光束

分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

电气连接

连接1

功能	PWR/SW输入/输出
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子

配置

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

连接2

功能	维护接口
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子

配置

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

电气连接

连接3

功能	主机/总线输入 总线输出
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子

配置

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

连接4

功能	总线输出 维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮	以太网
	黄色, 闪烁	激活数据传输
2	绿色, 常亮	以太网
	黄色, 闪烁	激活数据传输