

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50036186

MA 2 L

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MA 2
Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 2x Lettori di codici a barre, serie BCL 3x

Interfaccia

Tipo	RS 232, RS 485
------	----------------

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	24 poli

Collegamento 2

Funzione	Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento	Sub-D
Numero di poli	15 poli

Collegamento 3

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Sub-D

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (L x P x H)	118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Peso netto	660 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso
Tipo di fissaggio	Avvitabile

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	1 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante)	90 %

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84735080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	PG11
Numero di poli	24 poli

Morsetto

Assegnazione

1	RS 485 A / RS 232 CTS
2	RS 485 A / RS 232 CTS
3	RS 485 B / RS 232 RTS
4	RS 485 B / RS 232 RTS
5	RS 485 GND / RS 232 GND
6	RS 485 GND / RS 232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Collegamento 2

Funzione	Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	15 poli

Pin	Assegnazione dei pin
1	GND 485 / GND
2	SWIN 1
3	RS 485 A / CTS
4	RS 485 B / RTS
5	/MA0 // DY_CHN
6	/MA1 / SWO2
7	/Serv
8	VIN
9	/MA4 / SWI2
10	SWOUT 1
11	RXD_SERV / RXD
12	TXD_SERV / TXD
13	/MA2 / SCL_MA
14	/MA3 / SDA_MA
15	GNDIN

Collegamento 3

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Sub-D
Numero di poli	9 poli
Tipo	male


Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde	Uscita di commutazione/stato di commutazione

Accessori

Tecnica di fissaggio - Fissaggi su barra tonda

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50027375	BT 56	Elemento di fissaggio	Funzioni: Applicazioni statiche Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 16 mm, Per barra tonda 18 mm, Per barra tonda 20 mm Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile Materiale: Metallo Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio: 8 N·m

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.