

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50036186

MA 2 L

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 2
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 3x

Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	24 kutuplu
Bağlantı 2	
İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	15 kutuplu
Bağlantı 3	
İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Malzeme gövde	Metal
Net ağırlık	660 g
Gövde rengi	Kırmızı
Montaj braket türü	vidalanabilir

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	PG11
Kutup sayısı	24 kutuplu

Terminal

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	90 %

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84735080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Bağlantı 2

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	15 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
1	GND 485 / GND
2	SWIN 1
3	RS 485 A / CTS
4	RS 485 B / RTS
5	/MA0 // DY_CHN
6	/MA1 / SWO2
7	/Serv
8	VIN
9	/MA4 / SWI2
10	SWOUT 1
11	RXD_SERV / RXD
12	TXD_SERV / TXD
13	/MA2 / SCL_MA
14	/MA3 / SDA_MA
15	GNDIN

Bağlantı 3

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tip	erkek

Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	Yeşil	Anahtarlama çıkışı/anahtarlama durumu

Aksesuarlar

Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50027375	BT 56	Montaj ünitesi	İşlevler: Statik uygulamalar Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 16 mm için, yuvarlak çubuk 18 mm için, yuvarlak çubuk 20 mm için Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Malzeme: Metal Sıkıştırma yanaklarının sıkma torku: 8 N·m

Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.