

Scheda tecnica dati

Strumento di test

Cod. art.: 50122380

TI 3

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Sensori di commutazione binari
------------	--------------------------------

Funzioni

Funzioni	Dispositivo di configurazione e test
----------	--------------------------------------

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	24 V, CC
Tecnologia accumulatore	Lilon
Capacità accumulatore	1 A·h
Tensione di esercizio	18 V CC (accumulatore)

Uscite

Tensione di uscita	18 V CC
--------------------	---------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Segnale IN

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Tipo di morsetto	Morsetto a molla
------------------	------------------

Numero di poli	4 poli
----------------	--------

Collegamento 2

Funzione	Jack CC per alimentatore/caricabatterie
----------	---

Tipo di collegamento	Presca jack
----------------------	-------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (L x P x H)	55 mm x 35 mm x 110 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	192 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
	Sommatore
Elementi di controllo	Interruttore a slitta

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	5 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------


Certificazioni

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389099
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



- A Interruttore a slitta PNP / NPN a scelta
- B Interruttore a slitta PNP / NPN a scelta
- C On / Off
- I 18 V CC
- E Jack CC per alimentatore/caricabatterie
- F Connessione elastica 0V
- G Connessione elastica ingresso A
- H Connessione elastica ingresso B
- 1/2 Indicatore a LED
- 3 LED Power

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Segnale IN
Tipo di morsetto	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a molla
Numero di poli	4 poli


Collegamento 2

Funzione	Jack CC per alimentatore/caricabatterie
Tipo di collegamento	Presa jack

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Rosso, costantemente acceso	Uscita di commutazione/stato di commutazione
2	Rosso, costantemente acceso	Uscita di commutazione/stato di commutazione
3	Rosso, costantemente acceso	Stato ready
	Verde, costantemente acceso	Procedura di caricamento terminata

Accessori**Alimentatori**

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50123531	NT TI 3	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 750 mA Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.