

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50124004

REF 6-S-26x280

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yönden bağımsız	Hayır
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	24,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	278 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	9,4 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	276 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	22 mm
Yansıtma yüzeyi, Ek bilgi	Yansıtma yüzeyinde maks. 1 mm'lik bir ayırma çizgisi bulunabilir
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	30 g
Montaj braket türü	Vida dışı pimi M4

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Uyarılar

UYARI



Yansıtıcı bant bir ayırım çizgisine sahiptir