

Teknisk datablad

Tilslutningsledning

Art. nr.: 50137380

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Basisdata

Egnet til interface	Ethernet
---------------------	----------

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding	maks. 125 V AC/DC
----------------	-------------------

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	8 -polet
Kodning	X-kodet
Udførelse	aksial
Rundt stik, LED	Nej

Tilslutning 2

Tilslutningstype	RJ45
Type	male
Antal poler	8 -polet
Udførelse	aksial

Ydeevne

Antal ledere	8 Stk.
Ledertværsnit	0,14 mm ²
AWG	26
Farve indkapsling	grøn
Afskærmet	Ja
Silikonefri	Ja
Kabeludførelse	Forbindelseskabel
Kabeldiameter (udvendig)	6,4 mm
Kabellængde	5.000 mm
Materiale indkapsling	PUR
Lederisolering	PE
Egnet til trækkæde	Nej
Kapslens egenskaber	Uden FCKW, cadmium, silikone og bly, kan forarbejdes fint med maskine.
Den udvendige kapsels bestandighed	god bestandighed mod olie-, benzin- og kemikalier iht. VDE 072, brandsikker iht. IEC 60332 / VDE 0472

Mekaniske data

Nøglevidde	13 mm
Bøjeradius fleksibel nedlægning, min.	min. 10 x kabeldiameter
Bøjeradius stationær nedlægning, min.	min. 5 x kabeldiameter

Betjening og display

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift, fleksibel nedlægning	-25 ... 70 °C
Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning	-25 ... 80 °C

Certificeringer

Kapsling	IP 20 (RJ 45)
	IP 67 (M12)

Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrisk tilslutning


Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	8 -polet
Kodning	X-kodet
Udførelse	aksial
Rundt stik, LED	Nej

Tilslutning 2

Tilslutningstype	RJ45
------------------	------

Kredsløbsdiagram



- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| a Litzetråd hvid/orange | d Litzetråd grøn | g Litzetråd hvid/blå |
| b Litzetråd orange | e Litzetråd hvid/brun | h Litzetråd blå |
| c Litzetråd hvid/grøn | f Litzetråd brun | i Skærm |