

Folha de dados técnicos

Cabo de conexão

N.º do art.: 50137380

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	Ethernet
-------------------------	----------

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	Máx. 125 V CA/CC
--------------------	------------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Codificação X
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ45
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	8 Unid.
Seção transversal do fio	0,14 mm ²
AWG	26
Cor da bainha	Verde
Blindado	Sim
Sem silicone	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	6,4 mm
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR
Isolamento do fio	PE
Adequabilidade para correntes de arraste	Não
Características da bainha externa	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa	Boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 072, retardador de chamas em conformidade com a norma IEC 60332 / VDE 0472

Dados mecânicos

Tamanho	13 mm
Raio de curvatura de instalação flexível, mín.	Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín.	Min. 5 x diâmetro do cabo

Operação e indicação

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação flexível	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa	-25 ... 80 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 20 (RJ 45)
	IP 67 (M12)

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Codificação X
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não


Ligação elétrica

Conexão 2

Tipo de conexão

RJ45

Diagramas de conexão



- | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|---|--------------------|
| a | Cordão branco/laranja | d | Cordão verde | g | Cordão branco/azul |
| b | Cordão cor de laranja | e | Cordão branco/marrom | h | Cordão azul |
| c | Cordão branco/verde | f | Cordão marrom | i | Blindagem |