

Teknik veri sayfası

Barkod bandı

Ürün no.: 50038893

BCB G40 H47 L060

İçerik

- Teknik veriler
- Ürün anahtarı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|-----------------------|--|
| Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i |
|-----------------------|--|

Mekanik bilgiler

| | |
|--|---|
| Ölçüm (Y x U) | 47 mm x 60.000 mm |
| Izgara ölçüsü | 40 mm |
| Mekanik özellikler | çizilmez kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır neme karşı dayanıklı silinmez UV'ye dayanıklıdır |
| Yapıştırıcı | Akrilat yapıştırıcı |
| Yapıştırıcı kuvveti | 0,1 mm |
| Üretim yöntemi | Fotodizgi |
| Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C'de) | Dizel yağı Test benzini Trafo yağı |
| Sertleşme | 72 h |

Çevresel veriler

| | |
|---------------------------|---|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 120 °C |
| İşleme sıcaklığı | 0 ... 45 °C |
| Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C |
| Dayanıklılık | Nem Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) UV ışını |
| Yapı zemin | Düz Gressiz Kuru Temiz |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

Ürün anahtarı

Parça atama: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Barkod bandı

| | |
|------|--|
| BCB | Seri BCB: Barkod bandı |
| AAA | Aralık / Izgara ölçüsü G30: 30 mm G40: 40 mm |
| BBB | Bant yüksekliği / Özel yükseklik H25: Yükseklik 25 mm H47: Yükseklik 47 mm SH1: Özel yükseklik, özgün, 20 - 32 mm arasında SH2: Özel yükseklik, özgün, 33 - 47 mm arasında SH3: Özel yükseklik, özgün, 48 - 70 mm arasında SH4: Özel yükseklik, özgün, 71 - 140 mm arasında |
| CCCC | Bant uzunluğu / Özel uzunluk Lxxx: Bant uzunluğu, mm SL: Özel uzunluk |
| DDDD | Seçenekler TWIN: Aynı basılmış iki bant MVS: Measurement Value Switch (renk kırmızı) MV0: Measurement Value Zero (renk sarı) ML: Marka etiketi RW: Reverse Winding (değiştirilmiş sargı yönü, en düşük pozisyon değeri sargı çekirdeğinin içerisinde bulunur) RK: Repair Kit (tamir bandı) |

Ürün anahtarı

BCB

Barkod bandı

E

Müşteriye özel sürüm

A: Kod içeriği ML = AA1 Renk kırmızı

B: Kod içeriği ML = BB1 Renk kırmızı

C: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı

D: Kod içeriği ML = DD1 Renk kırmızı

E: Kod içeriği ML = EE1 Renk kırmızı

F: Kod içeriği ML = FF1 Renk kırmızı

G: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı

Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.