

## 技术数据表


## 维修电缆

配件编号: 50110155

KB-Service-3000

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

#### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

#### 电缆性质

导线数量	5 光束
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形