

Karta danych technicznych Taśma z kodami kreskowymi

Nr art.: 50144191

BCB G40 H25 L020

Treść

- Dane techniczne
- Kod artykułu



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

| | |
|------------------|---|
| Przeznaczony dla | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i |
|------------------|---|

Dane mechaniczne

| | |
|--|---|
| Wymiar (H x L) | 25 mm x 20.000 mm |
| Wymiar rastra | 40 mm |
| Właściwości mechaniczne | odporny na promienie UV odporny na wilgoć odporny na wycieranie odporny na zadrapania z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
| Klej | Klej akrylowy |
| Grubość warstwy kleju | 0,1 mm |
| Procedura produkcji | Zestaw foto |
| Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa Heptan Olej napędowy Olej transformatorowy |
| Twardnienie | 72 h |

Parametry otoczenia

| | |
|-------------------------------------|---|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C |
| Temperatura obróbki | 0 ... 45 °C |
| Zalecana temperatura obróbki | 10 ... 25 °C |
| Odporność | Mgła solna (150 h/5%) Światło UV Wilgotność |
| Odporność temperaturowa | -40 ... 120 °C |
| Właściwości podłoża | czysty czysty od smarów gładki suchy |

Klasyfikacja

| | |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

BCB Taśma z kodami kreskowymi

| | |
|------|--|
| BCB | Seria BCB: taśma z kodami kreskowymi |
| AAA | Siatka/wymiar siatki G30: 30 mm G40: 40 mm |
| BBB | Wysokość taśmy/wysokość niestandardowa H25: wysokość 25 mm H47: wysokość 47 mm SH1: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 20 – 32 mm SH2: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 33 – 47 mm SH3: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 48 – 70 mm SH4: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 71 – 140 mm |
| CCCC | Długość taśmy/długość niestandardowa Lxxx: długość taśmy w mm SL: długość niestandardowa |
| DDDD | Opcje TWIN: Dwie identycznie zadrukowane taśmy MVS: Measurement Value Switch (kolor czerwony) MV0: Measurement Value Zero (kolor żółty) ML: etykieta z marką RW: Reverse Winding (zmieniony kierunek uzwojenia, najmniejsza wartość pozycji znajduje się wewnątrz na rdzeniu) RK: Repair Kit (taśma naprawcza) |

Kod artykułu

BCB

Taśma z kodami kreskowymi

E

Wersja wg specyfikacji klienta

A: Codeinhalt ML = AA1 kolor czerwony
B: Codeinhalt ML = BB1 kolor czerwony
C: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony
D: Codeinhalt ML = DD1 kolor czerwony
E: Codeinhalt ML = EE1 kolor czerwony
F: Codeinhalt ML = FF1 kolor czerwony
G: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony

Wskazówka



↳ Lista ze wszystkimi dostępnymi typami urządzeń znajduje się na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.