

Fiche technique

Kit coulisseau

Art. n°: 425741

BT-10NC64

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	10 coulisseaux BT-NC-M4-M6
Adapté pour groupe de produits	Barrières immatérielles de sécurité
	Cellules de sécurité
	Rideaux lumineux de commutation
	Rideaux mesurants
Adapté pour	Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
	Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
	Rideaux lumineux CML700i
	Rideaux lumineux CSL 710

Données mécaniques

Alésage 1, diamètre	M4
Alésage 2, diamètre	M6
Modèle de pièce de fixation	Coulisseau
Type de fixation, côté installation	Taraudage de fixation
Type de fixation, côté appareil	Montage en rainure
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015