

## Technisch gegevensblad


### Adapterkabel

Art.-nr.: 50110677

KB-RS232-USB

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor interface	RS 232
	USB

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 1.1 standard-A

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	4 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	1.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 1.1 standard-A