

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50141463

KD PL-M12-5A-P0-050

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur: MD 748i

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 5 Adet

İletken enine kesiti 1,5 mm<sup>2</sup>

Renk kılıf gri

Korumalı Hayır

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 2,35 mm

Kablo uzunluğu 5.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PP

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5 m/s ve maks. 50m/s<sup>2</sup> ivmelenme

## Mekanik bilgiler

Eğilme döngüleri 10.000.000 Adet

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 7,5 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. Min. 4 x kablo çapı

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

## Pin

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah
5	gri

## İletken rengi



## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -30 ... 90 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 90 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

IP 69K

Sertifikasyonlar c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

