

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50108138

KB-ROD4-CP-5000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|----------|------|
| 어플리케이션 | 내화학성 |
| 매개변수 저장소 | 예 |

전기 데이터

| | |
|--------|-----------|
| 성능 데이터 | |
| 작동 전압 | 30V AC/DC |

연결

| | |
|-------------|-------|
| 연결 1 | |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 15 핀 |
| 버전 | 액시얼 |

| | |
|--------|-----------|
| 연결 2 | |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |

| | |
|------------|-------------------|
| 케이블 특성 | |
| 와이어 개수 | 15 개수 |
| 차폐됨 | 예 |
| 케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |

기술 데이터

| | |
|-----|-------|
| 순중량 | 608 g |
|-----|-------|

인증

| | |
|-------|----------------|
| 미국 특허 | US 7,696,468 B |
|-------|----------------|

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

| | |
|-------------|-------|
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 15 핀 |
| 버전 | 액시얼 |

연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|