

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50132077

KD U-M12-5A-V1-020

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 125 V AC/DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör  |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12  |
| Tip                    | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi  | PUR  |
| Kutup sayısı           | 5 kutuplu  |
| Kodlama                | A kodlu  |
| Tasarım                | eksenel  |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| İletken sayısı               | 5 Adet  |
| İletken enine kesiti         | 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| AWG                          | 22  |
| Renk kılıf                   | siyah   |
| Korumalı                     | Hayır   |
| Silikonsuz                   | Evet  |
| Kablo tasarımı               | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)  |
| Kablo çapı (dış)             | 5,9 mm  |
| Kablo uzunluğu               | 2.000 mm  |
| Malzeme kılıf                | PVC   |
| İletken izolasyonu           | PVC   |
| Çekme zinciri uygunluğu      | Hayır   |
| Dış kaplamanın özellikleri   | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir                                    |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |

## Mekanik bilgiler

|  |                      |
|--|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 13 mm                |
| Eğilme döngüleri                         | 2.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|  |               |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -5 ... 70 °C  |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 70 °C |

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
|               | IP 67 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör  |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12  |
| Tip                    | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi  | PUR  |
| Kutup sayısı           | 5 kutuplu  |
| Kodlama                | A kodlu  |
| Tasarım                | eksenel  |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Elektrik bağlantısı

| Pin | İletken rengi |
|-----|---------------|
| 1   | kahverengi    |
| 2   | beyaz         |
| 3   | Mavi          |
| 4   | siyah         |
| 5   | gri           |



### Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

