

## 기술 데이터 시트

## 연결 케이블

품목 번호: 50130689

KD U-M12-4W-V1-030

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |      |
|--------|------|
| 어플리케이션 | 내화학성 |
|--------|------|

전기 데이터

|        |               |
|--------|---------------|
| 성능 데이터 |               |
| 작동 전압  | 최대 250V AC/DC |

연결

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 연결 1        |                                               |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터                                        |
| 나사 크기       | M12                                           |
| 유형          | 암                                             |
| 손잡이 재료      | PUR                                           |
| 핀 개수        | 4 핀                                           |
| 엔코딩         | A-코딩됨                                         |
| 버전          | 굴절형                                           |
| 원형 커넥터, LED | 아니요                                           |
| 잠금 장치       | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결 2   |           |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 케이블 특성     |                                                     |
| 와이어 개수     | 4 개수                                                |
| 와이어 단면     | 0.34 mm²                                            |
| AWG        | 22                                                  |
| 덮개 색상      | 흑색                                                  |
| 차폐됨        | 아니요                                                 |
| 실리콘 불포함    | 예                                                   |
| 케이블 모델     | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)                                   |
| 케이블 직경(외경) | 5 mm                                                |
| 케이블 길이     | 3,000 mm                                            |
| 덮개 재료      | PVC                                                 |
| 와이어 절연     | PVC                                                 |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요                                                 |
| 바깥 피복 특성   | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움               |
| 바깥 피복 항구성  | 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

기술 데이터

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 키 넓이             | 13 mm          |
| 순중량              | 139 g          |
| 유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
| 고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경  |

조작 및 표시

환경 데이터

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -5 ... 80 °C  |
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -30 ... 80 °C |

인증

|       |         |
|-------|---------|
| 보호 등급 | IP 67   |
|       | IP 65   |
| 인증    | c UL US |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터                                        |
| 나사 크기       | M12                                           |
| 유형          | 암                                             |
| 손잡이 재료      | PUR                                           |
| 핀 개수        | 4 핀                                           |
| 엔코딩         | A-코딩됨                                         |
| 버전          | 굴절형                                           |
| 원형 커넥터, LED | 아니요                                           |
| 잠금 장치       | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

전기 연결

| 핀 | 와이어 색상 |
|---|--------|
| 1 | 갈색     |
| 2 | 흰색     |
| 3 | 청색     |
| 4 | 흑색     |



연결 2

| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

회로도

배선도

