

Folha de dados técnicos


Cabo adaptador

N.º do art.: 425044

ECO-SD-Set

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Cortinas de luz de segurança SOLID-2 / SOLID-2E
---------------	---

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
-----------------	------------------

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
-----------------	------------------

Tamanho da rosca	M12
------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Número de polos	5 polos
-----------------	---------

Codificação	Código A
-------------	----------

Características dos cabos

Número de fios	8 Unid.
----------------	---------

Blindado	Sim
----------	-----

Versão do cabo	Cabo de ligação
----------------	-----------------

Diâmetro do cabo (exterior)	5,6 mm
-----------------------------	--------

Comprimento do cabo	400 mm
---------------------	--------

Material da bainha	PUR
--------------------	-----

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
---------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------


Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material do corpo	PUR
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
------	-------------------	------------

1	+24 V	Marrom
2	FE/SHIELD	Cinza
3	0 V	Azul
4	Test	Preto
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Conexão elétrica

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	+24 V	Marrom
2	n.c.	-
3	0 V	Azul
4	Test	Preto
5	FE/SHIELD	Cinza

